

Garant**VCGW 050101, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268097 G
GTIN	4062406578152
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

Izvedba CBN.

Tehnički opis

Rezni materijal	CBN
Dubina reza a_p	0,03 - 0,08 mm
Vrsta	BU7220
Posmak f	0,04 - 0,06 mm/okr
Glavna primjena	H
Izvedba rezne oštrice	G
Kutni radijus	0,1 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	fina obrada

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGW 050101
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 140 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje