

Garant
VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203083 8
GTIN	4045197609908
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Visokoučinkovito glodalo posebno izrađeno za TPC primjenu za obradu superlegura.

Ojačana jezgra.

Napomena:
 $h_{m \text{ maks.}}$: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

 $a_{e \text{ maks.}} = 0,06 \times D$ za TPC obradu.

Tolerancija nazivnog Ø: f8

Broj zubi Z: 5

Kut spirale: 45 stupanj

Smjer ispostave: horizontalno i koso

Drška: DIN 6535 HB s h6

Kvaliteta centriranja s drškom: G 2,5 s HB

Broj zubi Z: 5

 Duljina rezne oštrice L_s : 24 mm

 Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje: 30 mm

 Oslobađanje Ø D_1 : 7,8 mm

Ukupna duljina L: 68 mm

 Ø drške D_s : 8 mm

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	30 mm
Oslobađanje Ø D_1	7,8 mm
Ø reza D_c	8 mm
Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u Inconel®-u	0,04 mm

Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u Titanu > 850 N/mm^2	0,045 mm
Broj zubi Z	5
\varnothing drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	68 mm
Duljina rezne oštrice L_s	24 mm
Smjer ispostave	horizontalno i koso
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog \varnothing	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut spirale	45 stupanj
Radijus čela r_v	0,2 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,06 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala

Usluge

Oslobađanje drška tip FRST	209900 FRST
----------------------------	-------------