

Garant**Alat za izradu šesterokutnih profila, metrički Ø d = 12 mm, WC/C, 6-kut:
10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	293044 10
GTIN	4062406785116
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S premazom visokih performansi (volfram karbid/ugljik). Optimizirana geometrija oštrice (polukružna) za prostor profila u nehrđajućim čelicima.

Upotreba:

Za izradu profila **u jednom radnom postupku**.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Napomena:

- **Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.**
- **Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.**

Tehnički opis

Širina ključa	10 mm
Rezni materijal	HSS
L	21 mm
Ø prethodnog bušenja	0,18 mm
Tolerancija	+0,1 do +0,12 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm ²	0,06 mm
Profil	6-kut

L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Prevlaka	WC/C
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		