

Mitutoyo**Mjerni vijak za utore, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Kosina osovine	0,5 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100