

**Mitutoyo****Mjerni vijak za utore, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključujući 1 etalon.

**Tehnički opis**

Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Očitavanje	0,01 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Kalibriranje	B2
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	50 - 75 mm
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

**Usluge**

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100