


**Brusni blok ujednačen za HM i lijevani silicijev karbid (SiC) grubo / fino,
duljina×širina: 150X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558875 150X50
GTIN	4260496536759
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Keramički vezan kombinirani brus sa stupnjem tvrdoće O/P. Gruba strana za grubo brušenje, fina strana za fino brušenje.

Silicijev karbid srednje tvrdog vezanja. Donji dio zrno SiC 280 / 320 (fino); gornji dio zrno SiC 100 (grubo).

Upotreba:

Za skidanje srha, fino brušenje kontura, zaobljavanje rubova.

Napomena:

Ujednačeni brusni blokovi dodatno su prilagođeni za savršeno ravnu površinu.

Tehnički opis

Stupanj finoće	grubo / fino
Duljina	150 mm
širina	50 mm
Visina	25 mm
Vrsta proizvoda	Kamen za brušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		