

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 25$ mm,
Navoj M \times L: M12X156****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301366 M12X156
GTIN	4062406786014
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

Vanjski $\varnothing D$	23 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	156 mm
Korisna duljina L_1	100 mm
Navoj M	M12
\varnothing rupe D_1	12,5 mm
\varnothing drške d	25 mm
Prihvat	$\varnothing d = 25$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

