


Garant**ER stezna matica High Speed, za ER: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309610 20
GTIN	4062406787318
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.

Matica ima prevlaku za: manji faktor trenja i **povećanu silu stezanja** te veliku otpornost na trošenje i koroziju.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

Ukupna duljina	19,5 mm
za ER	20 mm
Navoji	M25×1,5

Duljina ključa SW	30 mm
Vanjski Ø D	34 mm
maksimalni stezni moment	110 Nm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 30 mm	613300 30
---	-----------