

HOLEX**Pomično mjerilo, mjerno područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 415196 1000 |
| GTIN | 4062406584276 |
| Razred artikla | 42A |

Opis**Izvedba:**

Pomično mjerilo i površina za iščitavanje podataka s matiranim premazom od kroma bez vidljivog prijelaza. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni kljunovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** Sa zaustavnim vijkom. Upušteni i zaobljeni krajevi kljuna za unutarnja mjerenja.

Tehnički opis

| Standard | Standard proizvođača |
|--------------------------------|----------------------|
| Ø umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm |
| Očitavanje | 0,05 mm |
| Duljina kraka | 200 mm |
| Težina | 2,5 kg |
| Očitavanje | mm / inči |
| Granica odstupanja | 0,24 mm |
| Mjerno područje | 0 - 1000 mm |
| Kalibriranje | A1 |
| Podjela | 1/20 mm |
| Posjela skale mm/inči | da |
| Mjerna tehnika | analogno |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX |
| sve dijelove | kaljeno |
| Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |

Usluge

| | |
|---|-------------|
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm | 021000 1000 |
| DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm | 021010 1000 |