

**HOLEX****Pomično mjerilo, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415196 500
GTIN	4062406584252
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Pomično mjerilo i površina za iščitavanje podataka s matiranim premazom od kroma bez vidljivog prijelaza. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni kljunovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** Sa zaustavnim vijkom. Upušteni i zaobljeni krajevi kljuna za unutarnja mjerenja.

**Tehnički opis**

Granica odstupanja	0,07 mm
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Očitavanje	mm / inči
Podjela	1/20 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	0,05 mm
Težina	1,1 kg
Duljina kraka	150 mm
Mjerno područje	0 - 500 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

**Usluge**

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500