



Magnetni mjerni stativ s dvostrukim preciznim namještanjem, tip: 240



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441174 240
GTIN	7290003243143
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Universal prihvat mjernog sata za stezne drške \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cola i mjerne uređaje s drškom u obliku prizme. **Mogućnost vrlo preciznog podešavanja dvostrukim podešavanjem** na prihvat u mjernog sata i magnetskom postolju.

Tehnički opis

Duljina zglobnog kraka L_1	110 mm
priključni navoj ispod	M8
Duljina zglobnog kraka L_2	101 mm
Istovar	282 mm
Duljina magnetske noge	60 mm

Širina magnetske noge	50 mm
Snaga prijanjanja	800 N
Visina magnetske noge	55 mm
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Zamjenski kotačić za 3D zglobnu polugu tip 240	442112 240
--	------------