



## Garniture malih glodala 5-djelni,, Z4 – fino, križno ozubljen, HM TiAlN, broj glodaćih klinova: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	541470 5
GTIN	4027497473762
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Garniture s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija.

Ø prihvata 6 mm.

LUKAS roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

#### Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

#### Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540560 vel. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

### Tehnički opis

Serijski broj	Ozubljenje Z4
Rezni materijal	HM TiAlN

Prevlaka	TiAlN
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	5
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

## Pribor

Roto glodalo (obloženo)Z4 – fino, križno ozubljen tip C1020	540560 C1020
Roto glodalo (obloženo)Z4 – fino, križno ozubljen tip M1020	540560 M1020
Roto glodalo (obloženo)Z4 – fino, križno ozubljen tip A1020	540560 A1020
Roto glodalo (obloženo)Z4 – fino, križno ozubljen tip F1020	540560 F1020
Roto glodalo (obloženo)Z4 – fino, križno ozubljen tip D1009	540560 D1009