

Garant**VHM glodalo za obradu rubova 90°, bez prevlake, Ø h6 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208162 10
GTIN	4045197537270
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S posebnom geometrijom žlijebova za miran rad. Tolerancija: **dimenzija S = ± 0,2 mm.**

Upotreba:

Vrlo prikladni za izradu **skošenja** i **skidanje srha** s izradaka kao i za **konturno glodanje.**

Tehnički opis

Ø reza D _c	10 mm
Posmak f _z u čeliku < 900 N/mm ²	0,05 mm
Broj zubi Z	6
Dimenzija S	7 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	72 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Glodala s radijusom	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N

Tolerancija nazivnog \varnothing	h6
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Poravnjivači

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
GG(G)	prikladno	55 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		