

Garant**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 10,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122681 10,8
GTIN	4062406792220
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivom ultra glatkom, visokoučinkovitom TiAlSiN prevlakom visokih performansi i otpornom na habanje za **dugi vijek trajanja** uz **optimalnu kvalitetu provrta i vrlo malom formacijom neravnina**.

Napomena:

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Tehnički opis

Tolerancija nazivnog Ø	m7
Broj oštrica Z	2
Ø drške D _s	12 mm
Standard	DIN 6537
Nazivni Ø D _c	10,8 mm
Ukupna duljina L	118 mm
Posmak f u titanu > 850 N/mm ²	0,14 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	71 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	54,8 mm
Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM

izvedba	4xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HPC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		