

Garant**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 15,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122481 15,5
GTIN	4062406791483
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivim ultra glatkim, visokoučinkovitim TiAlSiN premazom visokih performansi i **dugog vijeka trajanja s optimalnom kvalitetom provrta i vrlo niskom formacijom provrta**.

Napomena:

$L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	65,05 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	15,5 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	m7
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	41,8 mm
Ukupna duljina L	115 mm
Standard	DIN 6537 K
Posmak f u titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/okr
\varnothing drške D_s	16 mm
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM

izvedba	4xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HPC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		