

Garant**Polugrubo glodalo, bez prevlake, Ø k10 DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191700 14
GTIN	4045197104625
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

S brušenom slobodnom površinom za grubu obradu. Geometrija čeone oštrice za ukapanje. Široke ozubljenje može se često oštriti bez promjene profila. Univerzalno glodalo za obodno glodanje ili za čeono glodanje te ukapanje.

Prednost:

U odnosu na glodala s više oštrica **bolje odvođenje odvojenih čestica zbog širih žljebova.**

Tehnički opis

Ø reza D_c	14 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Broj zubi Z	3
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,04 mm
Ø drške D_s	12 mm
Ukupna duljina L	110 mm
Duljina rezne oštrice L_s	53 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	25 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NF
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		