

**Garant****Polugrubo glodalo, bez prevlake, Ø k10 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191700 20
GTIN	4045197104656
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

**S brušenom slobodnom površinom za grubu obradu.** <br>Geometrija čeonice za ukapanje. <br>Široke ozubljenje može se često oštriti bez promjene profila. <br>Univerzalno glodalo za obodno glodanje ili za čeonu glodanje te ukapanje.

**Prednost:**

U odnosu na glodala s više oštrica **bolje odvođenje odvojenih čestica zbog širih žljebova.**

**Tehnički opis**

Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Ø reza $D_c$	20 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške $D_s$	20 mm
Ukupna duljina L	141 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	75 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	25 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NF
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		