



Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, bez unut. hlađenja, lijevi, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	255161 2
GTIN	4062406609498
Razred artikla	29W

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	25 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	32 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	25 mm
ISO kod držača	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Ukupna duljina L	250 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Stezna visina L_2	19 mm

Stezna visina L ₂	24 mm
Stezna visina L ₂	19 mm
Rezervni dio	259981 11
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Rezni materijal	čelik
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka