



## Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, bez unut. hlađenja, lijevi, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	255161 1
GTIN	4062406609481
Razred artikla	29W

### Tehnički opis

ISO kod držača	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	20 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	25 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	20 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Stezna visina $L_2$	15,25 mm

Stezna visina L <sub>2</sub>	19 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15,25 mm
Rezervni dio	259981 10
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Rezni materijal	čelik
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka