


**Garant****VHM torusno glodalo HPC, ZOx, Ø f8 DC / R1: 8/1,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	206260 8/1,0
GTIN	4045197300904
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

S jakim jezgrom, **posebnim lomačima za odvojene čestice** i **dubokim poliranim žljebovima** Nova generacija visokoučinkovitih glodala u području HPC obrade.

**Upotreba:**

Specijalno za **obradu pri velikim brzinama** u **izradi kalupa i alata**.

**Napomena:**

**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!** Preporučeni zamjenski proizvod je br. 206255.

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	25 mm
Radijus rezne oštrice $R_1$	1 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	7,4 mm
Broj zubi Z	3
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	8 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	8 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	21 mm
Ukupna duljina L	63 mm

Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Drška	DIN 6535 HA s h6
Kut spirale	45 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,03×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata $a_e$ kod trimanja	0,3×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Torus glodalo

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	480 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Cu	prikladno	200 m/min	N
CuZn	prikladno	240 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
<b>Usluge</b>	
Brušenje tip HB	129100 HB