

Garant
VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 8mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 209320 8 |
| GTIN | 4045197478733 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Specijalna geometrija za obradu aluminija i polimernih materijala.

Upotreba:

Iznimno oštre rezne oštrice, **specijalno za obradu polimernih materijala.**

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Oslobađanje Ø D ₁ | 7,8 mm |
| Ø reza D _c | 8 mm |
| Posmak f _z za glodanje utora u PMMA | 0,03 mm |
| Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje | 27 mm |
| Posmak f _z za obodno glodanje u PMMA | 0,04 mm |
| Broj zubi Z | 2 |
| Ø drške D _s | 8 mm |
| Ukupna duljina L | 70 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 22 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Kut spirale | 20 stupanj |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | W |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$ |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | $0,5 \times D$ kod trimanja |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 105 m/min | N |
| PMMA akril | prikladno | 190 m/min | N |
| PE-HD | prikladno | 140 m/min | N |
| PA 66 | prikladno | 160 m/min | N |
| PEEK | prikladno | 140 m/min | N |
| PF 31 | prikladno | 120 m/min | N |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | N |
| Cu | prikladno | 150 m/min | N |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Zrak Usluge | prikladno |
| Brušenje tip HB | 129100 HB |