

Garant**VHM glodalo, vlačni rez srednje, bez prevlake, Ø h10 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209460 12
GTIN	4045197510396
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito ozubljenje za učinkovitu obradu vlaknima ojačanih kompozita. Za glodanje utora u području grube obrade. Rezne oštrice imaju **preciznu konturu polumjera** na zaobljenom dijelu. To omogućuje izuzetne rezultate kod kopirnog glodanja.

Tehnički opis

Posmak f za obodno glodanje u POM, GF25	0,38 mm/okr
Ø reza D_c	12 mm
Broj zubi Z	6
Posmak f za obodno glodanje u PEEK CF30	0,24 mm/okr
Ø drške D_s	12 mm
Duljina rezne oštrice L_s	38 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Radijus čela r_v	6 mm
Prevlaka	bez prevlake
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	križno ozubljen

Tip	W
Tolerancija nazivnog \emptyset	h10
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Tolerancija drške	h6
Vrsta proizvoda	Usmjerivač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	120 m/min	N
POM GF25	prikladno	120 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	100 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	100 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	120 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	110 m/min	N
GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------