

**Garant****VHM glodalo, vlačni rez grubo, bez prevlake, Ø h10 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209410 20
GTIN	4045197477644
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

**Visokoučinkovito ozubljenje** za učinkovitu obradu vlaknima ojačanih kompozita. Za glodanje utora u području grube obrade.

Desna spirala, **vlačni rez** za normalnu primjenu.

Veličina 5M, 6M, 8M: vrlo dugačka izvedba.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	20 mm
Posmak $f$ za obodno glodanje u POM, GF25	0,5 mm/okr
Broj zubi $Z$	2
Posmak $f$ za obodno glodanje u PEEK CF30	0,3 mm/okr
Ø drške $D_s$	20 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	45 mm
Ukupna duljina $L$	104 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	križno ozubljen

Tip	W
Tolerancija nazivnog $\emptyset$	h10
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Tolerancija drške	h6
Vrsta proizvoda	Usmjerivač

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	120 m/min	N
POM GF25	prikladno	120 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	100 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	100 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	120 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	110 m/min	N
GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------