



Nastavak cirkulacijskog filtra za zrak za sigurnosne ormare, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981100 1
GTIN	4250101190117
Razred artikla	96G

Opis

Izvedba:

Kompletan sustav s motorom za odvod zraka, specijalnim aktivnim ugljenim filtrom, kontrolom odvoda zraka i filtra. Sa sekundarnim filtrom za dodatnu sigurnost u slučaju curenja. Korpus od čeličnog lima. Integrirani zaslon i upravljanje tipkama za jednostavnu provjeru i ispitivanje funkcija. Optički i zvučni alarm uključujući bezpotencijalni alarmni kontakt.

Prednost:

- **Nisu potrebni skupi odzračni vodovi.**
- **Laka i sigurna montaža.**
- **Oko ormara više nema područja ugroženog eksplozijom.**
- **Visoka fleksibilnost pri izboru mjesta postavljanja.**
- **Aktivna zaštita osoba zahvaljujući sigurnom zahvaćanju po zdravlje opasnih para zadržavanjem u filtru sustava. Zasićenje filtra >99,999%.**
- **Prigušeni rad samo cca 35 dB(A).**

Upotreba:

Za sigurnu tehničku ventilaciju sigurnosnih ormara u radnim prostorijama sukladno zahtjevima TRGS510 dodatak 3.

Filtar prikladan samo za pare od otapala (ugljkovodika), nije za nagrizajuće, agresivne tvari kao npr. octenu kiselinu.

Standard:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Odgovara:

Sigurnosni ormari br. 981015; 981025; 981035.

Lakiranje:

Korpus **praškasto lakiran.**

Napomena:

- **Preporučujemo da asecos-tehničari jednom godišnje izvrše izmjenu filtra i uklanjanje kontaminiranog filtra (u slučaju normalnog onečišćenja).**

Tehnički opis

Težina	14 kg
Dubina	555 mm
Nazivni napon	85 - 264 V
širina	308 mm
Vrsta utikača, ulaz	F
Visina	256 mm
Potrošnja energije	0,13 A
Razina buke	35 dB
Oznaka proizvođača	Priključak filtra recirkulacije, s nadzorom ispušnog zraka
Vrsta proizvoda	Nastavak cirkulacijskog filtra za zrak