

Garant**VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB, bez prevlake, Ø e8 DC: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202510 14
GTIN	4045197117267
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Iznimno oštre rezne oštrice.**

Dimenzije slične DIN 6527.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	35 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Ø reza D_c	14 mm
Broj zubi Z	4
Oslobađanje Ø D_1	13,8 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Ø drške D_s	14 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Duljina rezne oštrice L_s	30 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	45 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima