

**Garant****Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 7×D maxi, tip: 20L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319469 20L
GTIN	4062406642532
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

**Prednost:**

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

**Odgovara:**

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje neophodno je izvršiti provjeru pomoću Hoffmann e-Tool ili ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 10×D.

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	140 mm
Ukupna duljina L <sub>2</sub>	206 mm
Ø drške D <sub>2</sub>	32 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Polumjer R	1,2 mm
Odstupanje Z od osovine	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1,5 mm

Duljina drške L <sub>s</sub>	60 mm
Smjer rezanja	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	7×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	stabilizator držača za unutarnje tokarenje