


Garant**VHM glodalo, vlačni rez fino, Dijamant, Ø h10 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209512 8
GTIN	4045197509833
Razred artikla	11Y

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito ozubljenje za učinkovitu obradu vlaknima ojačanih kompozita.

Tehnički opis

Ø reza D_c	8 mm
Broj zubi Z	2
Ø drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	63 mm
Duljina rezne oštrice L_s	25 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Posmak f za obodno glodanje u GFK, CFK	0,35 mm/okr
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	Dijamant
Stupanj finoće ozubljenja	fino
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	križno ozubljen
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Tolerancija drške	h6
Vrsta proizvoda	Usmjerivač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
GFK	prikladno	190 m/min	N
CFK	prikladno	190 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------