

Garant**VHM vretenasto glodalo HPC, ZO_X, Ø f8 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202551 8
GTIN	4045197271846
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Stabilno glodalo **bez** ozubljenje oštrice.
Sa snažnom jezgrom, **sa specijalnim lomačem odvojenih čestica i dubokim poliranim žlijevima.**

Upotreba:

Za grubo glodanje koje treba ispuniti visoke zahtjeve za površinu obratka.

Tehnički opis

Oslobađanje Ø D ₁	7,4 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,06 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	62 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,08 mm
Broj zubi Z	4
Oblik drške	HA
Ø reza D _c	8 mm
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Duljina rezne oštrice L _s	16 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojtvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	240 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	120 m/min	N
Hibridi	prikladno samo u posebnim uvjetima	m/min	N
CuZn	prikladno	120 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB