

**List kružne pile fini, Ø×debljina: 250X2/Kmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	177050 250X2/K
GTIN	4045197095466
Razred artikla	12T

Opis**Izvedba:**

Precizna izvedba i dobra kvaliteta po povoljnoj cijeni. **Površina tretirana parom**, štiti od navarivanja materijala.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).

Napomena:

- **Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku o strojnojobradi, br. 110020).**
- **Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.**

Rezni materijal: HSS

Debljina: 2 mm

Ø bušenja: 32 mm

Broj zubi Z: 200

Podjela t: 4 mm

Broj priteznih rupa: 2; 4

Ø priteznih rupa: 8,5; 11 mm

Tehnički opis

Podjela t	4 mm
Ø	250 mm
Ø bušenja	32 mm
prikladno za pilu	IBP
prikladno za pilu	Bewo
prikladno za pilu	Thomas
prikladno za pilu	Adige
prikladno za pilu	Berg & Schmid
Debljina	2 mm
Broj zubi Z	200
Ø priteznih rupa polukrug	45; 63 mm
Ø priteznih rupa	8,5; 11 mm
Broj priteznih rupa	2; 4
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	800 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	600 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	37 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	P
GG(G)	prikladno	27 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N

Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima