


VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø DC: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202545 20
GTIN	4045197117380
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:
Iznimno oštre rezne oštrice.

Dimenzije slične DIN 6527.

Ekscentrično brušena stražnja površina.

Tehnički opis

Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,085 mm
Ø reza D_c	20 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,15 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	104 mm
Duljina rezne oštrice L_s	41 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,25 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	200 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	180 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB