

Garant**Gruborezno glodalo HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192541 25
GTIN	4045197547651
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:****S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

- **Široko, fino brušeni žlijebovi.**
- **Specijalni kut rezanja za aluminij i neželjezne metale.**

Za najviše zahtjeve odrezivanja.

Prednost:Radi širokih žljebova za odvojene čestice prikladna za **velike volumene odrezivanja.****Tehnički opis**

Broj zubi Z	3
Duljina skošenja pod 45°	1 mm
Ø reza D _c	25 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Ø drške D _s	25 mm
Ukupna duljina L	166 mm
Duljina rezne oštrice L _s	90 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	js14
Kut spirale	36 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS PM
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	WR
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	23 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		