



VHM glodalo, TiAlN, Ø DC: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	201645 20
GTIN	4045197229106
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Ekscentrično brušeno za veliku čvrstoću reznih oštrica.

Dimenzije slične DIN 6527.

Material de corte: MDI

Tool material: Solid carbide

Lastuava aine: TKM

Type d'outils: Carbure monobloc

Szerszámanyag: VHM

Materiale da taglio: HMI

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubaca Z: 2

Spiralni kutnik: 45 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HA s h6

Broj zubaca Z: 2

Duljina noža L_s : 38 mm

Duljina izboja l_4 uključujući oslobađanje: 54 mm

Oslobađanje Ø D_4 : 19,7 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 104 mm

Ø drške: 20 mm

Tehnički opis

Pomak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,1 mm
Broj zubaca Z	2
Duljina izboja l_4 uključujući oslobađanje	54 mm

Oslobađanje $\varnothing D_4$	19,7 mm
Posmak f_z za trimanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
Širina kuta skošenog ruba pri 45°	0,1 mm
Oštrice $\varnothing D_c$	20 mm
\varnothing drške	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	104 mm
Duljina noža L_s	38 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog \varnothing	e8
Faktor ispravljanja f_z	1,25
Spiralni kutnik	45 stupanj
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$ kod punih utora	10 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$ kod trimanja	38 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno

Usluge

Oslobađanje drška Tip FRST	209900 FRST
Brušenje drške za termoskupljajuću steznu glavu sa zaštitnom funkcijom \varnothing drške alata 20 mm	SZ2025 20
	129100 HB

Omče držala Tip HB
