

Garant
VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 7mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 202640 7 |
| GTIN | 4045197117618 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Duljina skošenja pod 45° | 0,07 mm |
| Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,03 mm |
| Broj zubi Z | 4 |
| Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ² | 0,033 mm |
| Oslobađanje Ø D ₁ | 6,8 mm |
| Oblik drške | HA |
| Ø reza D _c | 7 mm |
| Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje | 25 mm |
| Ø drške D _s | 7 mm |
| Ukupna duljina L | 60 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 20 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Kut spirale | 30 stupanj |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | N |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,3×D kod trimanja |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 140 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 105 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 70 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 55 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 35 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 25 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 30 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 55 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Zrak | prikladno samo u posebnim uvjetima |