


Garant
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202720 2
GTIN	4045197117823
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,011 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,01 mm
Oslobađanje Ø D ₁	1,8 mm
Ø reza D _c	2 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,03 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	13 mm
Oblik drške	HA
Ø drške D _s	2 mm
Ukupna duljina L	32 mm
Duljina rezne oštrice L _s	8 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

