

Garant
Visokoučinkovita glodača glodača glava za skošenja 45°, Cilindrična drška, Ø D: 12mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216460 12
GTIN	4045197482174
Razred artikla	210

Opis
Upotreba:

Za učinkovitu izradu malih skošenja. Za izradu skošenja s gornje i donje strane pri velikim brzinama. **Natražno skošenje moguće od vel. 6.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	24 mm
Ø drške D _s h6	12 mm
minimalni dodirni Ø D _{max}	18,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219828 (6IP; 0,6 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 05T104
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Broj oštrica Z	4
Ø D	12 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219828