

Garant**Glodalo za navoje 2×D, TiAlN, G: G1/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139523 G1/2
GTIN	4062406653767
Razred artikla	11J

Opis**Izvedba:**

Alat za **kombiniranu izradu** rupa, skošenja i navoja **u samo jednom radnom koraku**. Više nije potrebno prethodno bušenje. Inovativna geometrija čeone oštice čini ovaj alat stručnjakom za navoje kod **kaljenih i teško obradivih materijala**. Uz **TiAlN prevlaku visokog učinka** ostvaruje se maksimalna **dugotrajnost** posebno kod kaljenih čelika **do tvrdoće 63 HRC**. Svi alati režu ulijevo i primjereni su za **desni i lijevi navoj**.

Upotreba:

Za **cilindrični Whitworth navoje za cijevi** DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Napomena:

Primjenjuje se s **KSS emulzijom** . (Udio masnoće min 8 %). Pri čeliku **>45 HRC** moguća je samo primjena sa **stlačenim zrakom!** **Moguće koristiti i za mjerenje navoja G5/8 do G3/4.**

Tehnički opis

Ø reza D_c	15,7 mm
Duljina drške L_s	51,2 mm
Duljina izboja L_1	47 mm
Posmak f_z u čeliku < 65 HRC	0,01 mm
Broj steznih utora	4
Ø drške D_s	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Dubina navoja	47

Ø D ₁	12,92 mm
Nagib navoja	1,814 mm
programirani radijus	7,85 mm
Duljina noža l _c	6 mm
Veličina navoja	G1/2
Navoji po colu	14
Unutarnje hlađenje	da
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	VHM
Drška	DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z	4
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Smjer rezanja	desno
Tolerancija drške	h6
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	45 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	40 m/min	H

Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	45 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
Zrak	primjereno		
Usluge			

Brušenje tip HB	129100 HB
Brušenje tip HE	129100 HE