

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNC: 5/16-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133353 5/16-18
GTIN	4067263161851
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

**Upotreba:**

**Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 7,94 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,6 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	6,6 mm
Dubina navoja	23,82 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	90 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Nagib navoja	1,411 mm

Navoji po colu	18
4-kutna drška □	6,2 mm
Veličina navoja	5/16-18 UNC
Vrsta navoja	UNC
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	7,94 mm
Standard	DIN 371
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno