

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNC: 3/4-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133353 3/4-10
GTIN	4067263161905
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

**Upotreba:**

**Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,5 mm

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Dubina navoja	57,15 mm
Navoji po colu	10
Nagib navoja	2,54 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm

Ø navoja	19,05 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	11 mm
Broj oštrica Z	3
Veličina navoja	3/4-10 UNC
Vrsta navoja	UNC
Ø osnovne rupe	16,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		