

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNF: 5/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133404 5/8-18
GTIN	4067263161974
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Upotreba:**Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 18

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D₃: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	9 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 374

Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Dubina navoja	47,64 mm
Navoji po colu	18
Ø navoja	15,88 mm
Ø osnovne rupe	14,5 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5/8-18 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		