

**Garant**
**Gruborezno glodalo, TiAlN, Ø DC: 9mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192710 9
GTIN	4045197107930
Razred artikla	11W

**Opis**
**Izvedba:**

**S brušenom stražnjom površinom.** <br>Do Vel. 20 geometrija čeonih oštrica za ukapanje.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: k12

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 27 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 1835 B s h6

Broj zubi Z: 4

Duljina rezne oštrice  $L_s$ : 38 mm

Ukupna duljina L: 88 mm

Ø drške  $D_s$ : 10 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,5 mm

Posmak  $f_z$  za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,014 mm

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	9 mm
Broj zubi Z	4
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,014 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Ukupna duljina L	88 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	38 mm

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut spirale	27 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NR
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	14 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	46 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

suho

prikladno samo u  
posebnim uvjetima