

**HOLEX Clever Tap strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 25X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132845 25X1,5
GTIN	4067263161806
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: Kaljeni navoj od bronce.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 23,5 mm

Tehnički opis

Vrsta navoja	MF
Broj steznih utora	3
Veličina navoja	M25×1,5
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Ø osnovne rupe	23,5 mm

Nagib navoja	1,5 mm
Standard	DIN 374
Ø drške D _s	18 mm
Ø navoja	25 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Dubina navoja	75 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno