

**HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME – B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 9,53 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 8 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	8 mm
Nagib navoja	1,587 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	UNC
Ø navoja	9,53 mm
Ø drške D _s	9 mm

Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	28,59 mm
Navoji po colu	16
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	7 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina navoja	3/8-16 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno