



## HOLEX Clever Tap strojni urezник HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 12X1,25



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132845 12X1,25
GTIN	4067263161684
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

#### Sa zasjekom.

#### HOLEX Clever Tap:

Stabilni urezник za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: Kaljeni navoj od bronze.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,8 mm

### Tehnički opis

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Veličina navoja	M12x1,25
4-kutna drška □	7 mm
Ø navoja	12 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374

Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	36 mm
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	100 mm
Ø osnovne rupe	10,8 mm
Vrsta navoja	MF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno