

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, MF: 10X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136255 10X1
GTIN	4067263162148
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 9 mm

Tehnički opis

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	5,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 374
Ø navoja	10 mm
Dubina navoja	25 mm

Nagib navoja	1 mm
Ø osnovne rupe	9 mm
Veličina navoja	M10×1
Ukupna duljina L	90 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške D _s	7 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		

mokro maksimalno

prikladno