



HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, MF: 12X1,5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	136255 12X1,5
GTIN	4067263162186
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,5 mm

Tehnički opis

Ø drške D _s	9 mm
Ø osnovne rupe	10,5 mm
Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Vrsta navoja	MF
Ukupna duljina L	100 mm
Nagib navoja	1,5 mm

Ø navoja	12 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	7 mm
Veličina navoja	M12×1,5
Dubina navoja	30 mm
Standard	DIN 374
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno