

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, MF: 14X1,5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 136255 14X1,5 |
| GTIN | 4067263162216 |
| Razred artikla | 12H |

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Ø drške D _s | 11 mm |
| 4-kutna drška □ | 9 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Veličina navoja | M14×1,5 |
| Nagib navoja | 1,5 mm |
| Vrsta navoja | MF |
| Broj oštrica Z | 3 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Dubina navoja | 35 mm |
| Ø osnovne rupe | 12,5 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Ø navoja | 14 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Standard | DIN 374 |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Kut spirale | 40 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Ureznici |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 6 m/min | P |

| | |
|------------------|-----------|
| Ulje | prikladno |
| mokro maksimalno | prikladno |