

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, MF: 8X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136255 8X0,5
GTIN	4067263162117
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 7,5 mm

Tehnički opis

Veličina navoja	M8×0,5
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	8 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	7,5 mm
Standard	DIN 374
4-kutna drška □	4,9 mm
Broj steznih utora	3

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Dubina navoja	20 mm
Vrsta navoja	M
Nagib navoja	0,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		

mkro maksimalno

prikladno