

**HOLEX Clever Tap strojni urezник Oblik B DIN 371/376, bez prevlake, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131265 M10
GTIN	4067263161554
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: kaljeni navoj od bronce. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Tehnički opis**

Standard	DIN 371
Ø navoja	10 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Dubina navoja	20 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	M
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	8 mm
Nagib navoja	1,5 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Veličina navoja	M10
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD za prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Serija	CleverTap
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

