

**HOLEX Clever Tap strojni urezник Oblik B DIN 371/376, bez prevlake, M: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131265 M16
GTIN	4067263161578
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: kaljeni navoj od bronce. **ISO 2 6H**

HSS-E**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	14 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	16 mm
Ø drške D _s	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	32 mm
4-kutna drška □	9 mm
Veličina navoja	M16
Ukupna duljina L	110 mm

Standard	DIN 376
Nagib navoja	2 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD za prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Serija	CleverTap
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

