

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojni ureznik Oblik B DIN 371/376, bez prevlake, M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131265 M4
GTIN	4067263161516
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za uobičajene primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Površina: kaljeni navoj od bronce. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Tehnički opis**

Ukupna duljina L	63 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	0,7 mm
Ø osnovne rupe	3,3 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 371
Veličina navoja	M4
Broj oštrica Z	3
Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm
Dubina navoja	8 mm
4-kutna drška □	3,4 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Ø navoja	4 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD za prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Serija	CleverTap
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

